

**Porta-brocas curto Forma A, BT 40, Área de aperto: 0,3-8****Dados do pedido**

Número do pedido	303197 0,3-8
GTIN	2050001701244
Classe de artigo	33W

Descrição**Versão:**

Para rotação à direita e à esquerda.

Material fornecido:

Inclui **chave de aperto**.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Projeção medida A	78 mm
Área de aperto	0,3 - 8 mm
Chave de aperto sobresselente n.º 627425	SW 4
Ø exterior D	36 mm
Alojamento	BT 40
Norma de alojamento	JIS B6339
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 30 µm
Tipo de produto	Mandril curto

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/303197-0,3-8>
