

Mandril de contração Forma ADB, BT 50 A = 100, Ø de fixação D1: 14mm**Dados do pedido**

Número do pedido	303445 14
GTIN	4045197487216
Classe de artigo	31A

Descrição**Modelo:**

- **Ajuste integrado do comprimento das ferramentas, curso de ajuste de 10 mm (a partir de Ø 6).**
- **Tam. 3–5 para HM, a partir do tam. 6 para HSS e HM.**

Utilização:

Para fixar ferramentas com tolerância da haste cilíndrica h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308806, extensão de contração n.º 302410 – 302417, aparelhos de contração 354210 – 354400.

Descrição técnica

Ø D ₂	27 mm
Ø de fixação D ₁	14 mm
Projeção medida A	100 mm
Ø exterior D	34 mm
Alojamento	BT 50 A = 100
Norma de alojamento	JIS B6339
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Forma	ADB

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de contração

Acessórios

Pinos de aperto Forma B indicado para cone SK 50	308640 50
Armário de base	354290
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 50	308790 50
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 50	308795 50
Aparelho de contração Tipo SU1	354210 SU1
Pino de tração, 18CrNiMo7 Forma A indicado para cone SK 50	308605 50
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 50	308740 50
Pinos de aperto Forma A indicado para cone SK 50	308600 50
Disco intercambiável para bobina SU1 para Ø de fixação 12-20	354240 12-20
Adaptador de arrefecimento longo 4,5° para Ø de fixação 12,1-16	354236 12,1-16
Pinos de aperto selado, forma B indicado para cone SK 50	308650 50
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 50	308760 50
Alojamento de base de ferramenta para SK para haste do cone SK 50	354225 50
Adaptador de arrefecimento curto 4,5° para Ø de fixação 12,1-16	354235 12,1-16
Chave de aperto para pinos de aperto ISO 7388 indicado para tamanho de cone 50	308830 50
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 50	308785 50

Unidade de refrigeração Tipo CU1	354215 CU1
Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 50	308720 50
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 50	308660 50
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 50	308610 50
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308765 50
Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 50	308615 50
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 50	308820 50
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 50	308620 50