

CCMT 120408, Tipo: HB7120-1**Dados do pedido**

Número do pedido	260066 HB7120-1
GTIN	4045197817150
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 290 m/min
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Aplicação principal	M
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	HB7120-1
Quebra-aperas	VS
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 120408
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar