

**DC.T 070204, Tipo: HB7120-1****Dados do pedido**

Número do pedido	260353 HB7120-1
GTIN	4045197817266
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	VS
Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7120-1
Aplicação principal	M
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	90 - 290 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070204
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar