

**Mandril de contração Forma ADB, BT 40 curto, Ø de fixação D1: 14mm****Dados do pedido**

Número do pedido	303410 14
GTIN	4045197467850
Classe de artigo	31A

**Descrição****Modelo:**

- **Ajuste integrado do comprimento das ferramentas, curso de ajuste de 10 mm (a partir de Ø 6).**
- **Tam. 3–5 para HM, a partir do tam. 6 para HSS e HM.**

**Utilização:**

Para fixar ferramentas com tolerância da haste cilíndrica h6.

**Norma:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Acessórios especiais:**

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308806, extensão de contração n.º 302410 – 302417, aparelhos de contração 354210 – 354400.

**Descrição técnica**

Projeção medida A	90 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Ø de fixação D <sub>1</sub>	14 mm
Ø exterior D	34 mm
Alojamento	BT 40 curto
Norma de alojamento	JIS B6339
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Forma	ADB

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de contração

## Acessórios

Disco intercambiável para bobinaSU1 para Ø de fixação 12-20	354240 12-20
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Armário de base	354290
Unidade de refrigeração Tipo CU1	354215 CU1
Alojamento de base de ferramenta para SK para haste do cone SK 40	354225 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixe vedado indicado para cone SK 40	308802 40
Adaptador de arrefecimento curto 4,5° para Ø de fixação 12,1-16	354235 12,1-16
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Adaptador de arrefecimento longo 4,5° para Ø de fixação 12,1-16	354236 12,1-16
Aparelho de contração Tipo SU1	354210 SU1
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40	308801 40