

**Mandril de contração Forma ADB, BT 40 A = 160, Ø de fixação D1: 18mm****Dados do pedido**

Número do pedido	303430 18
GTIN	4045197468147
Classe de artigo	31A

**Descrição****Modelo:**

- **Ajuste integrado do comprimento das ferramentas, curso de ajuste de 10 mm (a partir de Ø 6).**
- **Tam. 3–5 para HM, a partir do tam. 6 para HSS e HM.**

**Utilização:**

Para fixar ferramentas com tolerância da haste cilíndrica h6.

**Norma:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Acessórios especiais:**

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308806, extensão de contração n.º 302410 – 302417, aparelhos de contração 354210 – 354400.

**Descrição técnica**

Projeção medida A	160 mm
Ø de fixação D <sub>1</sub>	18 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Ø exterior D	42 mm
Alojamento	BT 40 A = 160
Norma de alojamento	JIS B6339
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Forma	ADB

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de contração

## Acessórios

Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Armário de base	354290
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40	308801 40
Alojamento de base de ferramenta para SK para haste do cone SK 40	354225 40
Adaptador de arrefecimento curto 4,5° para Ø de fixação 16,1-22	354235 16,1-22
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixe vedado indicado para cone SK 40	308802 40
Aparelho de contração Tipo SU1	354210 SU1
Unidade de refrigeração Tipo CU1	354215 CU1
Disco intercambiável para bobina SU1 para Ø de fixação 12-20	354240 12-20
Adaptador de arrefecimento longo 4,5° para Ø de fixação 16,1-22	354236 16,1-22
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 40	308785 40