

Mandril de contração Forma ADB, com furo do canal de refrigeração, BT 40 curto, Ø de fixação D1: 25mm



Dados do pedido

Número do pedido	303415 25
GTIN	4045197467980
Classe de artigo	31A

Descrição

Modelo:

- **Ajuste integrado do comprimento das ferramentas, curso de ajuste de 10 mm (a partir de Ø 6).**
- **Tam. 3–5 para HM, a partir do tam. 6 para HSS e HM.**

Utilização:

Para fixar ferramentas com tolerância da haste cilíndrica h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308806, extensão de contração n.º 302410 – 302417, aparelhos de contração 354210 – 354400.

Descrição técnica

Projeção medida A	100 mm
Ø de fixação D ₁	25 mm
Ø D ₂	44 mm
Ø exterior D	53 mm
Furo do canal de refrigeração	com fecho
Alojamento	BT 40 curto
Norma de alojamento	JIS B6339

Norma de alojamento	ISO 7388-2
Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de contração

Acessórios

Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Unidade de refrigeração Tipo CU1	354215 CU1
Disco intercambiável para bobina SU1 para Ø de fixação 20-32	354240 20-32
Aparelho de contração Tipo SU1	354210 SU1
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixe vedado indicado para cone SK 40	308802 40
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Adaptador de arrefecimento curto 4,5° para Ø de fixação 22,1-32	354235 22,1-32
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40	308801 40
Adaptador de arrefecimento longo 4,5° para Ø de fixação 22,1-32	354236 22,1-32
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308790 40