



Retificadora angular elétrica AGV, com bloqueio contra re arranque, com arranque suave, Tipo: AGV17-150



Dados do pedido

Número do pedido	077141 AGV17-150
GTIN	4002395243990
Classe de artigo	03M

Descrição

Versão:

Retificadora angular **Milwaukee** com arranque suave, **bloqueio contra re arranque** e proteção contra sobrecarga. Retificadora angular de 1750 W/150 mm com **Constant-Electronic**, função Anti-KickBack, **pega antivibração**, substituição de disco sem ferramentas. Incluindo porca de aperto **FIXTEC**.

Material fornecido:

Pega adicional, tampa protetora, cabo de alimentação de 4 m.

Descrição técnica

Consumo energético	1750 W
vibração máxima conforme EN	8,7 m/s ²
Paragem kickback	sim
profundidade de corte máxima	45 mm
Arranque suave	sim
Bloqueio contra re arranque	sim
Ø máximo do disco	150 mm
Peso	3 kg

Designação do fabricante	AGV17-150XCProTector/ comutação de homem morto
Alimentação de energia	A energia elétrica
n.º máximo de rotações	9500 r,p,m,
Tipo de produto	Retificadora angular

Acessórios

Porca de aperto M14 Tipo FIXTEC	073930 FIXTEC
Porca de aperto M14 Tipo NUT	073930 NUT