

Mandril de contração Forma ADB, BT 40 A = 160, Ø de fixação D1: 10mm**Dados do pedido**

Número do pedido	303430 10
GTIN	4045197468109
Classe de artigo	31A

Descrição**Modelo:**

- **Ajuste integrado do comprimento das ferramentas, curso de ajuste de 10 mm (a partir de Ø 6).**
- **Tam. 3–5 para HM, a partir do tam. 6 para HSS e HM.**

Utilização:

Para fixar ferramentas com tolerância da haste cilíndrica h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308806, extensão de contração n.º 302410 – 302417, aparelhos de contração 354210 – 354400.

Descrição técnica

Ø D ₂	24 mm
Projeção medida A	160 mm
Ø de fixação D ₁	10 mm
Ø exterior D	32 mm
Alojamento	BT 40 A = 160
Norma de alojamento	JIS B6339
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Forma	ADB

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de contração

Acessórios

Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Unidade de refrigeração Tipo CU1	354215 CU1
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mmvedado indicado para cone SK 40	308801 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixevedado indicado para cone SK 40	308802 40
Disco intercambiável para bobinaSU1 para Ø de fixação 6-12	354240 6-12
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Armário de base	354290
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Alojamento de base de ferramentapara SK para haste do cone SK 40	354225 40
Aparelho de contração Tipo SU1	354210 SU1
Adaptador de arrefecimento curto4,5° para Ø de fixação 9,1-12	354235 9,1-12
Adaptador de arrefecimento longo4,5° para Ø de fixação 9,1-12	354236 9,1-12
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308795 40