



Dados do pedido

Número do pedido	083605 38X25
GTIN	4042448141361
Classe de artigo	08M

Descrição

Modelo:

A **tesa® 53799** tem uma força de aderência muito boa em superfícies irregulares. É fácil de rasgar à mão, impermeabilizante, resistente às intempéries, resistente a cargas pesadas e muito maleável. Isto torna-a ideal para uma ampla gama de trabalhos de reparação e construção, mas também para embalagem, agrupamento, colagem, etc.

Instrução:

A validade mínima especificada dos produtos tesa® refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

Descrição técnica

Cor	vermelho
Designação do fabricante	53799
Largura	38 mm
Espessura	0,31 mm
Comprimento	25 m
Particularidade	resistente à abrasão

Particularidade	macio
Particularidade	adequado para rasgar com a mão
Massa adesiva	Borracha natural
resistente à temperatura até	110 °C
Forro disponível	não
Resistência à tração	7,7 N/mm
Temperatura de armazenamento	15 - 35 °C
Humidade do armazém	50 - 70 %
Tipo de fita adesiva	de um lado
material de suporte	Tecido
Finura do tecido	80 mesh
Capacidade de alongamento	11 %
Aplicação	Embalar
Aplicação	Agrupar
Aplicação	Cobrir
Aplicação	Colar
Aplicação	Unir
Força de aderência em aço	0,47 N/mm
Tipo de produto	Fita adesiva