

Mandril de contração Forma ADB, com furo do canal de refrigeração, BT 40 curto, Ø de fixação D1: 10mm



Dados do pedido

Número do pedido	303415 10
GTIN	4045197467928
Classe de artigo	31A

Descrição

Modelo:

- Ajuste integrado do comprimento das ferramentas, curso de ajuste de 10 mm (a partir de Ø 6).
- Tam. 3–5 para HM, a partir do tam. 6 para HSS e HM.

Utilização:

Para fixar ferramentas com tolerância da haste cilíndrica h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308806, extensão de contração n.º 302410 – 302417, aparelhos de contração 354210 – 354400.

Descrição técnica

Ø D ₂	24 mm
Ø de fixação D ₁	10 mm
Projeção medida A	90 mm
Ø exterior D	32 mm
Furo do canal de refrigeração	com fecho
Alojamento	BT 40 curto
Norma de alojamento	JIS B6339

Norma de alojamento	ISO 7388-2
Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de contração

Acessórios

Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Disco intercambiável para bobina SU1 para Ø de fixação 6-12	354240 6-12
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40	308801 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixe vedado indicado para cone SK 40	308802 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Unidade de refrigeração Tipo CU1	354215 CU1
Adaptador de arrefecimento longo 4,5° para Ø de fixação 9,1-12	354236 9,1-12
Armário de base	354290
Aparelho de contração Tipo SU1	354210 SU1
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Adaptador de arrefecimento curto 4,5° para Ø de fixação 9,1-12	354235 9,1-12