

**3M**

## Dados do pedido

Número do pedido	083666 25X50
GTIN	2050001712363
Classe de artigo	08M

## Descrição

### Modelo:

A **3M™ 8954** é feita de PP com **reforço de fibra de vidro de alta resistência (longitudinal e transversal)** com elevada resistência ao rasgo e à abrasão. **Adequada para embalagens de transporte de mercadorias perigosas!**

### Utilização:

Para agrupar e fixar, por exemplo, para fixar paletes ou produtos.

### Instrução:

A validade mínima especificada dos produtos 3M™ refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

## Descrição técnica

Largura	25 mm
Designação do fabricante	8954
Cor	transparente
Comprimento	50 m
Espessura	0,13 mm

Tipo de fita adesiva	de um lado
Validade mínima	12 Monatmês
Força de aderência em aço	0,7 N/mm
Massa adesiva	Borracha sintética
Aplicação	Colar
Aplicação	Agrupar
Aplicação	Embalar
Capacidade de alongamento	10 %
Temperatura de armazenamento	21 °C
Resistência à tração	13,5 N/mm
resistente à temperatura até	60 °C
Particularidade	resistente à abrasão
Particularidade	resistente à rutura
Particularidade	resistente à humidade
Forro disponível	não
Humidade do armazém	50 %
material de suporte	Película de PP
Tipo de produto	Fita adesiva