

Mandril de superfície com furo do canal de refrigeração, HSK-A 63 curto, Ø de fixação D1: 6mm



Dados do pedido

Número do pedido	304305 6
GTIN	4045197288882
Classe de artigo	31A

Descrição

Modelo:

- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
- Superfícies funcionais HSK processadas.

GARANT: Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).

Com furos do canal de refrigeração bloqueáveis.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB.

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890.

Instrução:

HSK 40 e 50, forma A e E estão disponíveis no fabricante.

Descrição técnica

Projeção medida A	65 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	6
Ø de fixação D ₁	6 mm
Ø exterior D	25 mm
Alojamento	HSK-A 63 curto

Norma de alojamento	ISO 12164-1
Norma de alojamento	DIN 69893
Norma de alojamento	DIN 69882-4
Forma	A
Furo do canal de refrigeração	com fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 μm
Estratégia de maquinagem	HPC
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de superfície

Acessórios

Parafuso tensor sobressalente para mandril com Ø de fixação D1 6	309900 6
--	----------