

3M

Dados do pedido

Número do pedido	083637 YB
GTIN	2050001712356
Classe de artigo	08M

Descrição

Modelo:

As fitas de marcação para chão coloridas 3M™ são ideais para o setor de manutenção de edifícios e para melhorar a segurança das instalações. A estrutura especial das fitas adesivas de PVC coloridas resiste a arranhões, abrasão, intempéries e à maioria dos produtos químicos. Fácil de aplicar, muito flexível mesmo em superfícies irregulares.

A fita adesiva é adequada para marcar áreas perigosas e locais de colocação de materiais bem como para marcar cantos e arestas.

Ideal para áreas com cargas baixas de carros de movimentação de cargas. A **3M™ 766i** tem um padrão de riscas amarelo-preto.

Instrução:

A validade mínima especificada dos produtos 3M™ refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

Descrição técnica

Designação do fabricante	766i
Espessura	0,125 mm
Comprimento	33 m

Largura	50 mm
Cor	amarelo preto
Tipo de fita adesiva	de um lado
resistente à temperatura até	29 °C
Particularidade	macio
Particularidade	remoção fácil
Temperatura de armazenamento	20 - 23 °C
Capacidade de alongamento	180 %
material de suporte	Película de PVC
Validade a partir da data de produção	12 Monatmês
Massa adesiva	Borracha natural
Forro disponível	não
Resistência à tração	2,28 N/mm
Aplicação	Identificar
Aplicação	Marcar
Força de aderência em aço	0,21 N/mm
Humidade do armazém	50 - 60 %
Tipo de produto	Fita adesiva