

Ficha de dados

Garant

Cone porta-fresas antivibratório, BT 50 A = 400, Ø do mandril d₁: 16



Dados do pedido

Número do pedido	303056 16
GTIN	4045197821744
Classe de artigo	31A

Descrição

Versão:

- Forma cilíndrica.
- Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.
- Com RFID/ perfuração Balluffchip.
- Aumento da superfície de contacto de encosto.
- Versão com amortecimento de vibrações, alojamento com núcleo com amortecimento de vibrações.

Vantagem:

Uma tendência de vibração significativamente menor! Aumento significativo na alimentação!

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa e porca de arrasto.

Acessórios especiais:

Chave especial n.º 309840.

Nota:

Tamanhos adicionais a pedido.

Descrição técnica

Comprimento do mandril porta-fresas L ₄	17 mm
Projeção medida A	400 mm
Ø exterior D	38 mm
Ø do mandril d ₁	16 mm
Ø de fixação D ₁	16 mm
Alojamento	BT 50 A = 400

Ficha de dados

Norma	DIN 6357
Norma de alojamento	DIN 69882-3
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Norma de alojamento	JIS B6339
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 8000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Oscilação	amortecido
Tipo de produto	Encaixe de cabeça de fresagem