



Dados do pedido

Número do pedido	329835 80
GTIN	2050001922588
Classe de artigo	33H

Descrição técnica

Tamanho do alojamento	80 mm
Tipo de produto	Anel de desenroscar

Acessórios

Cabeçote de fixação com ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 51	329944 51
Cabeçote de fixação liso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 41	329940 41
Cabeçote de fixação liso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 26	329940 26
Cabeçote de fixação com ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 61	329944 61

Cabeçote de fixaçãolisoso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 55	329940 55
Cabeçote de fixaçãosuave Ø do furo inicial 40	329946 40
Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 38	329944 38
Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 15	329944 15
Cabeçote de fixaçãolisoso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 13	329940 13
Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 27	329944 27
Cabeçote de fixaçãolisoso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 72	329940 72
Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 21	329944 21
Cabeçote de fixaçãolisoso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 60	329940 60
Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 47	329944 47
Cabeçote de fixaçãosuave Ø do furo inicial 60	329946 60
Cabeçote de fixaçãolisoso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 38	329940 38
Cabeçote de fixaçãolisoso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 34	329940 34
Cabeçote de fixaçãolisoso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 11	329940 11
Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 56	329944 56
Cabeçote de fixaçãolisoso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 66	329940 66
Cabeçote de fixaçãolisoso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 68	329940 68
Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 37	329944 37
	329944 80

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 80

Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 39

329940 39

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 50

329944 50

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 63

329944 63

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 73

329944 73

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 17

329944 17

Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 63

329940 63

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 25

329944 25

Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 22

329940 22

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 71

329944 71

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 48

329944 48

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 79

329944 79

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 31

329944 31

Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 10

329940 10

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 22

329944 22

Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 28

329940 28

Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 57

329940 57

329944 26

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 26

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 75

329944 75

Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 36

329940 36

Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 58

329940 58

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 13

329944 13

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 44

329944 44

Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 37

329940 37

Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 7

329940 7

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 65

329944 65

Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 23

329940 23

Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 21

329940 21

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 14

329944 14

Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 65

329940 65

Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 52

329940 52

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 66

329944 66

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 60

329944 60

Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 71

329940 71

Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 76

329940 76

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 16	329944 16
Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 78	329940 78
Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 55	329944 55
Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 35	329940 35
Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 78	329944 78
Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 29	329944 29
Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 77	329940 77
Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 5	329940 5
Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 48	329940 48
Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 18	329944 18
Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 20	329940 20
Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 31	329940 31
Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 34	329944 34
Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 59	329940 59
Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 18	329940 18
Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 9	329940 9
Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 40	329944 40
Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 30	329944 30
	329944 43

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 43

Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 70

329940 70

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 54

329944 54

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 11

329944 11

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 76

329944 76

Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 25

329940 25

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 52

329944 52

Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 51

329940 51

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 69

329944 69

Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 32

329940 32

Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 62

329940 62

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 53

329944 53

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 39

329944 39

Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 30

329940 30

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 42

329944 42

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 33

329944 33

Cabeçote de fixaçãolisoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 42

329940 42

329944 68

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 68

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 32

329944 32

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 23

329944 23

Cabeçote de fixaçãolisos Ø de fixação (aumento de 1 mm) 17

329940 17

Cabeçote de fixaçãolisos Ø de fixação (aumento de 1 mm) 67

329940 67

Cabeçote de fixaçãolisos Ø de fixação (aumento de 1 mm) 49

329940 49

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 77

329944 77

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 70

329944 70

Cabeçote de fixaçãosuave Ø do furo inicial 20

329946 20

Cabeçote de fixaçãolisos Ø de fixação (aumento de 1 mm) 53

329940 53

Cabeçote de fixaçãolisos Ø de fixação (aumento de 1 mm) 8

329940 8

Cabeçote de fixaçãolisos Ø de fixação (aumento de 1 mm) 40

329940 40

Cabeçote de fixaçãolisos Ø de fixação (aumento de 1 mm) 50

329940 50

Cabeçote de fixaçãolisos Ø de fixação (aumento de 1 mm) 64

329940 64

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 35

329944 35

Cabeçote de fixaçãolisos Ø de fixação (aumento de 1 mm) 44

329940 44

Cabeçote de fixaçãolisos Ø de fixação (aumento de 1 mm) 56

329940 56

Cabeçote de fixaçãolisos Ø de fixação (aumento de 1 mm) 69

329940 69

329944 36

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 36

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 57

329944 57

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 12

329944 12

Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 47

329940 47

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 19

329944 19

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 59

329944 59

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 24

329944 24

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 72

329944 72

Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 75

329940 75

Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 29

329940 29

Cabeçote de fixaçãosuave Ø do furo inicial 8

329946 8

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 28

329944 28

Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 74

329940 74

Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 43

329940 43

Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 80

329940 80

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 74

329944 74

Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 45

329940 45

Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 14

329940 14

Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 45	329944 45
Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 46	329944 46
Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 79	329940 79
Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 46	329940 46
Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 15	329940 15
Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 41	329944 41
Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 20	329944 20
Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 12	329940 12
Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 19	329940 19
Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 54	329940 54
Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 67	329944 67
Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 16	329940 16
Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 62	329944 62
Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 6	329940 6
Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm) 24	329940 24
Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 58	329944 58
Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 64	329944 64
Cabeçote de fixaçãocom ranhuras transversais e longitudinais Ø de fixação (aumento de 1 mm) 49	329944 49

Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm)
33

329940 33

Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm)
73

329940 73

Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm)
27

329940 27

Cabeçote de fixaçãoliso Ø de fixação (aumento de 1 mm)
61

329940 61