


3M

Dados do pedido

Número do pedido	083637 WR
GTIN	2050001712349
Classe de artigo	08M

Descrição

Modelo:

As fitas de marcação para chão coloridas 3M™ são ideais para o setor de manutenção de edifícios e para melhorar a segurança das instalações. A estrutura especial das fitas adesivas de PVC coloridas resiste a arranhões, abrasão, intempéries e à maioria dos produtos químicos. Fácil de aplicar, muito flexível mesmo em superfícies irregulares.

A fita adesiva é adequada para marcar áreas perigosas e locais de colocação de materiais bem como para marcar cantos e arestas.

Ideal para áreas com cargas baixas de carros de movimentação de cargas. A **3M™ 767i** tem um padrão de riscas vermelho-branco.

Instrução:

A validade mínima especificada dos produtos 3M™ refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

Descrição técnica

Designação do fabricante	767i
Comprimento	33 m
Largura	50 mm

Cor	branco vermelho
Espessura	0,125 mm
Tipo de fita adesiva	de um lado
Particularidade	macio
Particularidade	remoção fácil
Capacidade de alongamento	180 %
Massa adesiva	Borracha natural
Temperatura de armazenamento	20 - 23 °C
Forro disponível	não
material de suporte	Película de PVC
Validade a partir da data de produção	12 Monatmês
resistente à temperatura até	29 °C
Resistência à tração	2,28 N/mm
Força de aderência em aço	0,21 N/mm
Aplicação	Identificar
Aplicação	Marcar
Humidade do armazém	50 - 60 %
Tipo de produto	Fita adesiva