

Retificadora dupla DS com aspiração, 400 V, Tipo: DS12/250A**Dados do pedido**

Número do pedido	077514 DS12/250A
GTIN	2050001674128
Classe de artigo	03S

Descrição**Modelo:**

Retificadora dupla com aspiração integrada no suporte.

A poeira de rebarbagem é separada eficazmente através de um filtro de água, bem como de um pré e um pós-filtro de plástico. **Fornecido sem discos abrasivos.**

Instrução:

Para discos abrasivos adequados, ver a partir do n.º 596100.

Descrição técnica

Consumo energético	730 W
Volume de transporte aspiração	6 m ³ /min
Peso	115 kg
n.º máximo de rotações	1450 r,p,m,
Designação do fabricante	DS12/250A
Largura do disco abrasivo T	32 mm
Ø do furo do disco abrasivo H	51 mm

Ø do disco abrasivo D	250 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Lixadora dupla

Acessórios

Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo NK60	596510 NK60
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo EK60	596400 EK60
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo C800	596350 C800
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo EK80	596350 EK80
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo SC80	596510 SC80
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo EK60	596510 EK60
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo NK60	596350 NK60
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo SC80	596400 SC80
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo EK80	596510 EK80
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo SC80	596350 SC80
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo NK36	596350 NK36
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo EK60	596350 EK60
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo NK36	596510 NK36
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo NK60	596400 NK60