

## Cabeçote de fixação com ranhuras transversais e longitudinais, SK 42, Ø de fixação (aumento de 0,5 mm): 28,5mm



### Dados do pedido

Número do pedido	329914 28,5
GTIN	2050001073914
Classe de artigo	33H

### Descrição

#### Modelo:

Com ranhuras transversais e longitudinais para matéria-prima.

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm ou 1 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

#### Utilização:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

#### Instrução:

**Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.**

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar **a pedido!**

### Descrição técnica

Ø de fixação	28,5 mm
Área de aperto	11 - 42 mm

Perfil	redondo
Dureza	60 HR
Área de aperto	Ranuras transversais e longitudinais
Comprimento L	47 mm
Alojamento	SK 42
Tipo de produto	Cabeçote de fixação