



## Retificadora angular elétrica AGV, com bloqueio contra re arranque, com arranque suave, Tipo: AGV15-125



### Dados do pedido

Número do pedido	077141 AGV15-125
GTIN	4002395239641
Classe de artigo	03M

### Descrição

#### Versão:

Retificadora angular **Milwaukee** com arranque suave, **bloqueio contra re arranque** e proteção contra sobrecarga. Retificadora angular compacta de 1550 W/125 mm com **Constant-Electronic, pega antivibração**, KickBack-Stop para máxima proteção do utilizador, substituição de disco sem ferramentas **FIXTEC**.

#### Material fornecido:

Pega adicional, tampa protetora, cabo de alimentação de 4 m.

### Descrição técnica

profundidade de corte máxima	33 mm
Ø máximo do disco	125 mm
vibração máxima conforme EN	4,7 m/s <sup>2</sup>
Arranque suave	sim
Bloqueio contra re arranque	sim
Paragem kickback	sim
Designação do fabricante	AGV15-125XCProTector
Consumo energético	1550 W
Peso	2,6 kg

Alimentação de energia	A energia elétrica
n.º máximo de rotações	11000 r,p,m,
Tipo de produto	Retificadora angular

---

## Acessórios

Porca de aperto M14 Tipo FIXTEC	073930 FIXTEC
Porca de aperto M14 Tipo NUT	073930 NUT