



Retificadora angular elétrica FIXTEC, AGV, para discos de 230 mm Ø, com comutação de homem morto, com bloqueio contra re arranque, Tipo: AGVM26-230



Dados do pedido

Número do pedido	077162 AGVM26-230
GTIN	4002395234394
Classe de artigo	03M

Descrição

Versão:

Potente retificadora angular de 230 mm:

- **Motor PROtector protegido contra pó com arranque suave e limitação da corrente de arranque.**
- **Proteção contra re arranque.**
- **Pega adicional com amortecimento de vibrações e rotativa.**
- **Bloqueio do fuso.**

Versão com comutação de homem morto que desliga imediatamente quando é solto. Motor de **2600 W**. Com **acoplamento de segurança** B-Guard Anti-KickBack e porca de aperto **FIXTEC**.

Material fornecido:

Inclui tampa protetora, pega adicional. Inclui porca de aperto rápido FIXTEC.

Descrição técnica

Designação do fabricante	AGVM26-230GEXProTector
Ø máximo do disco	230 mm
profundidade de corte máxima	68 mm
vibração máxima conforme EN	2,5 m/s ²
Consumo energético	2600 W
Arranque suave	sim

Bloqueio contra re arranque	sim
Comutação de homem morto	sim
Peso	5,8 kg
Alimentação de energia	A energia elétrica
n.º máximo de rotações	6600 r,p,m,
Particularidade	Autobalancer
Particularidade	FIXTEC
Particularidade	Comutação de homem morto
Particularidade	pega rotativa
Tipo de produto	Retificadora angular

Acessórios

Porca de aperto M14 Tipo FIXTEC	073930 FIXTEC
Porca de aperto M14 Tipo NUT	073930 NUT