

Cabeçote de fixação liso, SK 52, Ø de fixação (aumento de 0,5 mm): 12mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 329920 12 |
| GTIN | 2050001071811 |
| Classe de artigo | 33H |

Descrição**Modelo:**

Acabamento suave para processamento fino.

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm ou 1 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

Utilização:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

Instrução:

Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar **a pedido!**

Descrição técnica

| | |
|----------------|-------|
| Ø de fixação | 12 mm |
| Dureza | 60 HR |
| Área de aperto | liso |

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Área de aperto | 3 - 7,5 mm |
| Perfil | redondo |
| Comprimento L | 46 mm |
| Versão | estrutura dianteira encurtada |
| Alojamento | SK 52 |
| Tipo de produto | Cabeçote de fixação |