

Mandril rotativo de barra em cunha com base e mordentes de topo duro, DIN 702-3, Tipo/alojamento do cone curto: 315/8



Dados do pedido

Número do pedido	313140 315/8
GTIN	4019208227931
Classe de artigo	33R

Descrição

Modelo:

- **A maior concentricidade e precisão de troca.**
- **Com bloqueio do mordente, tensionamento cêntrico.**
- **Grande continuidade.**
- **Precisão duas vezes mais alta do que o prescrito na norma DIN 6386.**
- **Alta força de aperto com baixo esforço.**
- **Velocidades mais altas devido às válvulas de porta de segurança.**
- **Os mordentes podem ser virados ou substituídos rápida e facilmente.**
- **Contorno exterior com borda de respingo.**
- **Bicos de lubrificação para lubrificação de todas as superfícies deslizantes.**

Vantagem:

Onde são necessárias forças de aperto extremamente elevadas, elevadas precisões de concentricidade e precisão de repetição contínua fiável.

Utilização:

Para cabeças rotativas DIN 702-3. Com parafuso de cavilha e porca de colar. O mandril rotativo é montado diretamente na cabeça rotativa sem flange intermédio.

Material:

Feito inteiramente de aço, completamente endurecido à superfície.

Material fornecido:

Inclui: 1 jogo de mordentes, 1 chave de aperto, 1 jogo de parafusos de fixação.

Instrução:

O furo E pode ser perfurado: Tam. 160 a 45 mm, tam. 200 a 55 mm, tam. 250 a 75 mm, tam. 315 a 102 mm (custo adicional).

Descrição técnica

Peso	60 kg
Ø do cone de centragem B	139,719 mm
Alojamento do cone curto	8
Tamanho dos pinos roscados	M16
n.º máximo de rotações	3300 r,p,m,
Número de pinos roscados	4
Passagem E	87 mm
Área de aperto com mordente de encaixe duro exterior	12 - 323 mm
Área de aperto com mordente de encaixe duro interior	102 - 319 mm
Curso de fixação por mordente S	10,2 mm
Ø exterior A	322 mm
Tipo	315
Quadrado interior da chave K	17 mm
Norma	DIN 702-3
Código de cor para acessório	Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhms
Tipo de produto	Mandril de barra em cunha

Acessórios

Conjunto de mordentes de base 3 peças dentado oblíquo para tipo de mandril 315	313200 315
Conjunto de mordentes superiores duros 3 peças para tipo de mandril 315	313250 315
	313205 315

Conjunto de mordentes de base 3 peças dentado oblíquo para tipo de mandril 315

Conjunto de mordentes de base 3 peças dentado reto para tipo de mandril 315

313207 315

Conjunto de mordentes superiores duros 3 peças para tipo de mandril 315

313210 315