

Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração, HSK-F 63 curto, Ø do mandril d1: 22mm



Dados do pedido

Número do pedido	306531 22
GTIN	4045197587817
Classe de artigo	31A

Descrição

Modelo:

- Ø de fixação 40 com 4 furos roscados para o alojamento de cabeças de fresagem segundo a norma DIN 2079.
- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
- Área de contacto do colar alargada.
- Superfícies funcionais HSK processadas.

Com furo do canal de refrigeração.

Utilização:

Para apertar fresas frontais cilíndricas e cabeças de fresagem.

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Chave especial n.º 309840, parafuso de aperto para fresa para refrigeração interna n.º 309861.

Instrução:

Sem rosca para tubo de refrigeração.

Descrição técnica

Ø do mandril d ₁	22 mm
Projeção medida A	50 mm
chave especial adequada n.º 309840	22

Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861	22
Comprimento do mandril porta-fresas L ₄	19 mm
Ø exterior D	48 mm
Ø de fixação D ₁	22 mm
Alojamento	HSK-F 63 curto
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Norma de alojamento	DIN 69882-3
Norma de alojamento	DIN 69893
Forma	F
Furo do canal de refrigeração	sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Encaixe de cabeça de fresagem

Acessórios

Parafuso de aperto para fresa para mandril de Ø 22	309860 22
Chaves especiais para mandril de Ø 22	309840 22