


Pinça de fixação OZ para mandril, 2 # 25 mm, Ø de fixação nominal d: 6mm



Dados do pedido

Número do pedido	309550 6
GTIN	2050001704511
Classe de artigo	39Y

Descrição

Modelo:

Aço de mola, totalmente endurecido e retificado. O furo contínuo (maior área de aperto em comparação com as braçadeiras DIN) aumenta a força de aperto. Múltiplas fendas em comparação com as pinças de aperto DIN, resultando numa maior profundidade de imersão no mandril de pinça. Adequado para broca espiral para fixação na fase de guiamento. **Área de aperto = medida nominal até menos 0,5 mm.** 5 ou 6 ranhuras em ambos os lados.

Vantagem:

- **Melhor concentricidade = Centragem paralela aos eixos no cone; sem oscilações.**
- **Maior força de aperto = através de maiores percentagens de área de contacto.**
- **Maior rigidez do sistema = adequado para fresagem de alta velocidade.**
- **Maior vida útil da ferramenta.**

Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	6 mm
para mandril	2 - 25 mm
Atributo do nome do produto	2 # 25 mm
Norma	ISO 10897
Tipo	462 E

Ø exterior D	35,05 mm
Comprimento total L	52 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto