

Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração, HSK-F 63 A = 100, Ø do mandril d1: 32mm



Dados do pedido

Número do pedido	306563 32
GTIN	4045197587886
Classe de artigo	31A

Descrição

Modelo:

- Ø de fixação 40 com 4 furos roscados para o alojamento de cabeças de fresagem segundo a norma DIN 2079.
- Com perfuração Balluff/RFID-Chip.
- Área de contacto do colar alargada.
- Superfícies funcionais HSK processadas.

Com furo do canal de refrigeração.

Utilização:

Para apertar fresas frontais cilíndricas e cabeças de fresagem.

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Chave especial n.º 309840.

Descrição técnica

Comprimento do mandril porta-fresas L ₄	24 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861	32
Projeção medida A	100 mm
chave especial adequada n.º 309840	32

Ø do mandril d_1	32 mm
Ø exterior D	78 mm
Ø de fixação D_1	32 mm
Alojamento	HSK-F 63 A = 100
Norma de alojamento	DIN 69882-3
Norma de alojamento	DIN 69893
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Furo do canal de refrigeração	sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Encaixe de cabeça de fresagem

Acessórios

Chave de caixa para tubo de refrigerante HSK para HSK 32	309890 32
Chaves especiais para mandril de Ø 32	309840 32
Tubo de refrigerante HSK para HSK 32	309880 32
Parafuso de aperto para fresa para mandril de Ø 32	309860 32