



Dados do pedido

Número do pedido	329926 8
GTIN	2050001922625
Classe de artigo	33H

Descrição

Modelo:

Clamping heads, **round profile, in 0.5 mm or 1 mm increments. Please specify required clamping \varnothing with order.**

Soft (reduced hardness of 40 HRC in the bore) for boring out.

Descrição técnica

\varnothing do furo inicial	8 mm
Dureza	60 HR
Comprimento L	46 mm
Alojamento	SK 52
Tipo de produto	Cabeçote de fixação