

Porca de aperto ER, para ER: 40



Dados do pedido

Número do pedido	309580 40
GTIN	4045197151971
Classe de artigo	32Z

Descrição

Modelo:

Rosca e cone retificados numa operação de aperto para uma precisão de concentricidade máxima. **Com ranhuras.**

Indicado para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Acessórios especiais:

Chave de aperto ER, n.º 309680 – 309740.

Chave de uma boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Instrução:

O mandril e a porca de aperto estão equilibrados separadamente!

Descrição técnica

Comprimento total L	26 mm
para ER	40 mm
Rosca	M50×1,5
binário de aperto máximo	240 Nm

Ø exterior D	63 mm
Norma	DIN 6499 D
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 15000 min ⁻¹
Tipo de produto	Porca de aperto

Acessórios

Chave de aperto ER Porca de 1/2 polegada para chave de aperto para mandril de pinça de aperto ER 40	309700 40
Chave de aperto ER para chave de aperto para mandril de pinça de aperto ER 40	309680 40