

Porca de aperto ER High Speed, para ER: 32



Dados do pedido

Número do pedido	309610 32
GTIN	4045197291998
Classe de artigo	31Z

Descrição

Modelo:

Rosca e cone retificados numa operação de aperto para uma precisão de concentricidade máxima.

Porca revestida para: menor valor de atrito e **maior força de aperto**, bem como alta resistência ao desgaste e à corrosão. **Com ranhuras.**

Indicado para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Acessórios especiais:

Chave de aperto ER, n.º 309680 – 309740.

Chave de uma boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Instrução:

O mandril e a porca de aperto estão equilibrados separadamente!

Descrição técnica

para ER	32 mm
Rosca	M40×1,5
Comprimento total L	23 mm

binário de aperto máximo	180 Nm
Ø exterior D	50 mm
Norma	DIN 6499 D
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Tipo de produto	Porca de aperto

Acessórios

Chave de aperto ER para chave de aperto para mandril de pinça de aperto ER 32	309680 32
Chave de aperto ER Porca de 1/2 polegada para chave de aperto para mandril de pinça de aperto ER 32	309700 32