


Conjunto de mordentes de base 3 peças, temperado, para tipo de mandril: 140mm



Dados do pedido

Número do pedido	314000 140
GTIN	4019208034102
Classe de artigo	33R

Descrição

Utilização:

Para alojamento de mordentes reversíveis temperados ou mordentes superiores macios.

Indicado para:

Mandril rotativo de três mordentes n.º 310505; 310655; 310705.

Instrução:

- Basicamente, as bochechas na alimentação podem ser renovadas desde que a guia no corpo não seja usada.
- As garras subsequentes de fixação, viragem e perfuração têm de ser retificadas no mandril para garantir um funcionamento circular e axial.

Descrição técnica

Comprimento L	65 mm
para tipo de mandril	140 mm
Largura da ranhura D +0,01	12,68 mm
Largura da união B ₁ -0,05	7,94 mm
Rosca	M8
adequado para o código de cor	Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm

Tipo de produto

Mordente de mandril
com espiral plana