




## Conjunto de mordentes de base 3 peças, temperado, para tipo de mandril: 160



### Dados do pedido

Número do pedido	314000 160
GTIN	4019208034119
Classe de artigo	33R

### Descrição

#### Utilização:

Para alojamento de mordentes reversíveis temperados ou mordentes superiores macios.

#### Indicado para:

**Mandril rotativo de três mordentes n.º 310505; 310655; 310705.**

#### Nota:

- Basicamente, as bochechas na alimentação podem ser renovadas desde que a guia no corpo não seja usada.
- As garras subsequentes de fixação, viragem e perfuração têm de ser retificadas no mandril para garantir um funcionamento circular e axial.

### Descrição técnica

Comprimento L	65 mm
para tipo de mandril	160 mm
Largura da ranhura D +0,01	12,68 mm
Largura da união B <sub>1</sub> -0,05	7,94 mm
Rosca	M8
adequado para o código de cor	Mandril rotativo para espiral plana e mordentes RöhM

Tipo de produto

---

Mordente de mandril  
com espiral plana