


## Conjunto de mordentes de base 3 peças, temperado, para tipo de mandril: 250mm



### Dados do pedido

Número do pedido	314000 250
GTIN	4019208034133
Classe de artigo	33R

### Descrição

#### Utilização:

Para alojamento de mordentes reversíveis temperados ou mordentes superiores macios.

#### Indicado para:

**Mandril rotativo de três mordentes n.º 310505; 310655; 310705.**

#### Instrução:

- **Basicamente, as bochechas na alimentação podem ser renovadas desde que a guia no corpo não seja usada.**
- **As garras subsequentes de fixação, viragem e perfuração têm de ser retificadas no mandril para garantir um funcionamento circular e axial.**

### Descrição técnica

para tipo de mandril	250 mm
Comprimento L	92 mm
Largura da ranhura D +0,01	19,03 mm
Largura da união B <sub>1</sub> -0,05	12,7 mm
Rosca	M12
adequado para o código de cor	Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhms

Tipo de produto

---

Mordente de mandril  
com espiral plana