


**Conjunto de mordentes de bloco 3 peças, macio, para tipo de mandril: 80mm****Dados do pedido**

Número do pedido	314600 80
GTIN	4019208034355
Classe de artigo	33R

**Descrição****Material:**

16 MnCr5

**Indicado para:****Mandril rotativo de três mordentes n.º 310505; 310655; 310705.****Instrução:**

- Basicamente, as bochechas na alimentação podem ser renovadas desde que a guia no corpo não seja usada.
- As garras subsequentes de fixação, viragem e perfuração têm de ser retificadas no mandril para garantir um funcionamento circular e axial.

**Descrição técnica**

Comprimento L	37 mm
Largura B	12 mm
para tipo de mandril	80 mm
Altura H	26 mm
adequado para o código de cor	Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm
Tipo de produto	Mordente de mandril com espiral plana

