

Mini porca de aperto ER, para ER: 16



Dados do pedido

Número do pedido	309650 16
GTIN	4045197292124
Classe de artigo	31Z

Descrição

Modelo:

Pequenas dimensões exteriores, temperado e retificado em todos os lados.

· **Temperado e retificado em todos os lados.**

Indicado para:

Mandril de pinça de aperto ER mini n.º 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Descrição técnica

Rosca	M19×1
binário de aperto máximo para ER	35 Nm 16 mm
Comprimento total L	18 mm
Ø exterior D	22 mm
Norma	DIN 6499
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹

Estratégia de maquinagem

HSC

Tipo de produto

Porca de aperto