

## Mini porca de aperto ER, para ER: 20



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 309650 20     |
| GTIN             | 4045197292131 |
| Classe de artigo | 31Z           |

### Descrição

#### Modelo:

Pequenas dimensões exteriores, temperado e retificado em todos os lados.

· **Temperado e retificado em todos os lados.**

#### Indicado para:

**Mandril de pinça de aperto ER mini** n.º 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

### Descrição técnica

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Rosca   | M24x1                           |
| binário de aperto máximo                      | 40 Nm                           |
| Comprimento total L                           | 19,5 mm                         |
| para ER                                       | 20 mm                           |
| Ø exterior D                                  | 28 mm                           |
| Norma   | DIN 6499                        |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup> |

Estratégia de maquinagem

HSC

Tipo de produto

Porca de aperto