

Ficha de dados



Paquímetro digital TWIN-CAL IP67, Faixa de medição: 200



Dados do pedido

Número do pedido	412786 200
GTIN	7630041106312
Classe de artigo	45A

Descrição

Versão:

Visor grande e de elevado contraste com dígitos com 11 mm de altura. Mais de 12.000 horas de tempo de funcionamento, ativação de standby após 10 minutos e desativação automática após 2 horas. Modo de medição ABS, ligação TLC integrada para a transferência de dados. Proteção completa contra líquidos. Caixa com placa de proteção em aço e superfície "Soft Touch". Com roda de acionamento.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Utilização:

Medições externas, internas, de passos e de profundidade.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498918, rádio n.º 498921 tam. BT.

Descrição técnica

Ativação standby	sim
Norma	ISO 13385
Tempo de funcionamento	12000 h
Tamanho dos dígitos do visor LCD	11 mm
Medidor de profundidade disponível	sim

Ficha de dados

Leitura comutável	mm/polegada
Calibração	A1
Desativação automática	sim
Roda de acionamento	sim
medidor de profundidade	angular 3,7×1,3
Comprimento do bico	50 mm
Leitura	0,01 mm
Leitura	0,0005 polegada
Faixa de medição	0 - 200 mm
Proteção do valor de medição	ajuste único do ponto zero
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de pilha	Pilha botão
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Tamanho internacional	CR2032
Desvio de medição E MPE	±0,03 mm
Interface	TESA Link Connector TLC
Interface	interface Digimatic
Interface	Interface USB
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro universal

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/412786-200>