

**Nível de bolha de ar eletrónico de alumínio, Comprimento: 600mm****Dados do pedido**

Número do pedido	467554 600
GTIN	4005069198299
Classe de artigo	46M

Descrição**Versão:**

Perfil de alumínio retangular extremamente robusto com tampas de extremidade que absorvem choques. Dois visores digitais fáceis de ler em qualquer situação, iluminados ao premir um botão. Proteção contra poeiras e água.

Modos de visualização: °, %, mm/m, in/ft - decimal e como fração. Bloqueio do teclado.

Orientação acústica com dois sinais acústicos diferentes. Valor de referência livremente selecionável. Aviso em caso de inclinação do nível de bolha de ar no segundo eixo.

Autocalibração em passos de 90°. Vida útil da pilha de até 400 horas.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui pilhas n.º 081551 LR6.

Inclui saco de transporte.

Descrição técnica

Comprimento	600 mm
Valor de incremento dos dígitos comutável	0,05 / 0,1 grau
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081557 LR6
Número de pilhas incluídas	2
Limite de erro do módulo de eletrónica	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) grau
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas

Ficha de dados

Limite de erro na posição normal e na posição invertida	0,5 mm/m
Modo de visualização	°, %, mm/m, in/ft – decimal e como rutura
Autonomia das pilhas de aprox.	150 h
Tecnologia de medição	digital
Calibração	H2
Tipo de produto	Nível de bolha de ar

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/467554-600>