

STIEFELMAYER



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 469400 60X40 |
| GTIN | 4045197207241 |
| Classe de artigo | 46R |

Descrição

Modelo:

Sturdy housing of high quality special casting; hammer finish.
Longitudinal and traverse Vee profiles in the ground sole.
Longitudinal and traverse vials of glass.

Descrição técnica

| | |
|---|----------------------|
| Largura palmilha | 40 mm |
| Leitura do nível de bolha transversalmente | 0,8 mm/m |
| Comprimento da palmilha | 60 mm |
| Leitura do nível de bolha longitudinalmente | 0,1 mm/m |
| Norma | DIN 877 |
| embalagem | caixa estável |
| Calibração | H2 |
| Tipo de produto | Nível de bolha de ar |

Prestações de serviços

Calibração Nível de água para eixos / inclinómetro
eletrónico Precisão 0,02

026620 0,02