

**Paquímetro digital TWIN-CAL IP67 com medidor de profundidade redondo, Faixa de medição: 150****Dados do pedido**

Número do pedido	412785 150
GTIN	7630041106299
Classe de artigo	45A

Descrição**Versão:**

Visor grande e de elevado contraste com dígitos com 11 mm de altura. Mais de 12.000 horas de tempo de funcionamento, ativação de standby após 10 minutos e desativação automática após 2 horas. Modo de medição ABS, ligação TLC integrada para a transferência de dados. Proteção completa contra líquidos. Caixa com placa de proteção em aço e superfície "Soft Touch".

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Utilização:

Medições externas, internas, de passos e de profundidade.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498918, rádio n.º 498921 tam. BT.

Nota:

Também disponível como conjunto com rádio n.º 498921 tam. BT a pedido.

Descrição técnica

Tamanho dos dígitos do visor LCD	11 mm
Leitura comutável	mm/polegada
Desativação automática	sim
Calibração	A1

Ficha de dados

Ativação standby	sim
medidor de profundidade	Ø 1,6
Norma	ISO 13385
Medidor de profundidade disponível	sim
Comprimento do bico	40 mm
Tempo de funcionamento	12000 h
Leitura	0,01 mm
Leitura	0,0005 polegada
Faixa de medição	0 - 150 mm
Proteção do valor de medição	ajuste único do ponto zero
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Tipo de pilha	Pilha botão
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Tamanho internacional	CR2032
Desvio de medição E MPE	±0,03 mm
Interface	TESA Link Connector TLC
Interface	interface Digimatic
Interface	Interface USB
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro universal

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/412785-150>