

Ficha de dados

Mahr

Paquímetro digital com bicos de medição inclinados para fora, Faixa de medição: 150



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 412755 150 |
| GTIN | 4059192002367 |
| Classe de artigo | 43A |

Descrição

Versão:

Mostrador LCD de alto contraste e legível. Sistema de medição indutivo, à prova de água. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição provocados pelo toque acidental nas teclas de operação.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498940.

Descrição técnica

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Leitura comutável | mm/polegada |
| Comprimento do bico | 40 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Modelo do bico de medição | dobrado para fora |
| Calibração | A1 |
| Leitura | 0,01 mm |

Ficha de dados

| | |
|--|-----------------------------|
| Leitura | 0,0005 polegada |
| Limite de erro | 0,03 mm |
| Faixa de medição | 0 - 150 mm |
| Proteção do valor de medição | Sistema Reference Lock MAHR |
| Número de pilhas incluídas | 1 |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 |
| Tipo de proteção IP | IP 67 |
| Alimentação de energia | A pilhas |
| Interface | interface Digimatic |
| Interface | Interface USB |
| Interface | Interface RS232C |
| Tecnologia de medição | digital |
| Material | Aço inoxidável, INOX |
| todas as peças | temperado |
| embalagem | caixa estável |
| Tipo de produto | Paquímetro universal |

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/412755-150>