

**Paquímetro digital IP67 i-wi, Faixa de medição: 150****Dados do pedido**

Número do pedido	412738 150
GTIN	4059192002480
Classe de artigo	43A

Descrição**Versão:**

Ecrã LCD muito grande com dígitos de 11 mm. Interface de dados i-wi sem fios incorporada. Resistente ao pó e à humidade. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição provocados pelo toque acidental nas teclas de operação. Tempo de funcionamento aprox. 3 anos.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Recetor de rádio i-wi n.º 498912.

Descrição técnica

Tempo de funcionamento	aprox. 3 anos
medidor de profundidade	angular 3,7×1,3
Medidor de profundidade disponível	sim
Leitura comutável	mm/polegada
Tamanho dos dígitos do visor LCD	11 mm
Calibração	A1

Ficha de dados

Comprimento do bico	40 mm
Norma	ISO 13385
Leitura	0,01 mm
Leitura	0,0005 polegada
Faixa de medição	0 - 150 mm
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Aplicação sem fios	Software de fabricante
Desvio de medição E MPE	±0,03 mm
Interface	Sistema de rádio i-wi MAHR
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro universal

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/412738-150>