

**Comparador, Área de medição/Ø da caixa: 10/58mm****Dados do pedido**

Número do pedido	431896 10/58
GTIN	4031452100624
Classe de artigo	46C

Descrição**Modelo:**

Dimensões de acordo com a norma DIN EN ISO 463, edição de junho de 2006. Comparadores robustos com caixa metálica, haste de fixação de Ø 8 mm h6, temperada e retificada. O anel exterior permite girar o mostrador para a posição zero do ponteiro.

Acessórios especiais:

Apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.

Descrição técnica

Ø da caixa	58 mm
Calibração	C1
Faixa de medição	10 mm
Força de medição	0,7 - 1,2 N
Valor de escala	0,1 mm
Leitura por rotação do ponteiro	10 mm

Norma	Norma de fábrica
Desvio de medição MPE (faixa de medição)	50 µm
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Comparador

Prestações de serviços

Calibração Comparador analógico 0,01 e digital 0,01 / 0,001 intervalo de medição máximo 10	023000 10
Calibração DAkkS Comparador analógico 0,01 e digital 0,01 / 0,001 intervalo de medição máximo 12,5	023010 12,5

Acessórios

Parede traseira magnética para comparadores para Ø da caixa 58	434835 58
Ponteira em aço Tipo 10	434900 10
Ponteira em aço Tipo 11	434900 11
Ponteira em aço Tipo 11/15	434900 11/15
Ponteira em aço Tipo 11/20	434900 11/20
Ponteira em aço Tipo 11/25	434900 11/25
Ponteira em aço Tipo 11/30	434900 11/30
Ponteira em aço Tipo 11/35	434900 11/35
Ponteira em aço Tipo 12	434900 12
Ponteira em aço Tipo 13	434900 13
Ponteira em aço Tipo 14	434900 14
Ponteira em aço Tipo 14/15	434900 14/15
Ponteira em aço Tipo 14/20	434900 14/20
Ponteira em aço Tipo 14/30	434900 14/30
Ponteira em aço Tipo 14/40	434900 14/40
Ponteira em aço Tipo 15	434900 15

Ponteira em aço Tipo 16	434900 16
Ponteira em aço Tipo 17	434900 17
Ponteira em aço Tipo 18/1	434900 18/1
Ponteira em aço Tipo 18/2	434900 18/2
Ponteira em aço Tipo 18/3	434900 18/3
Ponteira em aço Tipo 18/4	434900 18/4
Ponteira em aço Tipo 18/5	434900 18/5
Ponteira em aço Tipo 18/6	434900 18/6
Ponteira em aço Tipo 2	434900 2
Ponteira em aço Tipo 20	434900 20
Ponteira em aço Tipo 24	434900 24
Ponteira em aço Tipo 28	434900 28
Ponteira em aço Tipo 29/10	434900 29/10
Ponteira em aço Tipo 29/20	434900 29/20
Ponteira em aço Tipo 30/10	434900 30/10
Ponteira em aço Tipo 39	434900 39
Palito de carboneto Tipo 10	434910 10
Palito de carboneto Tipo 11	434910 11
Palito de carboneto Tipo 14	434910 14
Palito de carboneto Tipo 16	434910 16
Palito de carboneto Tipo 17	434910 17
Palito de carboneto Tipo 18/1	434910 18/1
Palito de carboneto Tipo 18/2	434910 18/2
Palito de carboneto Tipo 18/3	434910 18/3
Palito de carboneto Tipo 18/4	434910 18/4
Palito de carboneto Tipo 18/5	434910 18/5
Palito de carboneto Tipo 18/6	434910 18/6
Palito de carboneto Tipo 2	434910 2
Ponteira basculante	434912

Botão de rubi Tipo 2	434915 2
Suporte de comparador angular45° Comprimento de fixação 25	434917 25
Suporte de comparador angular60° Comprimento de fixação 25	434918 25
Extensão para medidores de medição Comprimento L 10	434920 10
Extensão para medidores de medição Comprimento L 100	434920 100
Extensão para medidores de medição Comprimento L 15	434920 15
Extensão para medidores de medição Comprimento L 20	434920 20
Extensão para medidores de medição Comprimento L 30	434920 30
Extensão para medidores de medição Comprimento L 40	434920 40
Extensão para medidores de medição Comprimento L 50	434920 50
Extensão para medidores de medição Comprimento L 60	434920 60
Extensão para medidores de medição Comprimento L 70	434920 70
Extensão para medidores de medição Comprimento L 80	434920 80
Extensão para medidores de medição Comprimento L 90	434920 90