

STIEFELMAYER

**Nível de bolha de ar com moldura, Comprimento da palmilha/precisão:  
100/2mm****Dados do pedido**

Número do pedido	469200 100/2
GTIN	4045197207173
Classe de artigo	46R

**Descrição****Modelo:**

Os punhos isolantes na caixa evitam influências causadas pelo calor das mãos. Quadro resistente em ferro fundido especial de alta qualidade; pintado com efeito martelo. 3 lados prismáticos e planos. 1 lado plano, todos retificados. Cada com um nível de bolha de ar longitudinal e outro transversal em vidro. A sensibilidade (valor da escala) do nível de bolha de ar longitudinal está indicada numa placa.

**Utilização:**

Para alinhar superfícies horizontais e verticais, eixos, etc., e para um alinhamento preciso no ângulo de 90°.

**Norma:****DIN 877****Precisão:**

1 = com nível de bolha de ar longitudinal altamente sensível **0,02 mm/m.**

2 = com nível de bolha de ar longitudinal altamente sensível **0,1 mm/m.**

**Descrição técnica**

Largura palmilha	28 mm
------------------	-------

Leitura	0,1 mm/m
Classe de precisão	2
Comprimento da palmilha	100 mm
Norma	<b>DIN 877</b>
embalagem	caixa estável
Calibração	H1
Tipo de produto	Nível de bolha de ar

### **Prestações de serviços**

Calibração Nível de água de quadro Precisão 0,10	026600 0,10
--	-------------