

STIEFELMAYER

**Nível de bolha de ar com moldura, Comprimento da palmilha/precisão:
200/1 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	469200 200/1
GTIN	4045197207203
Classe de artigo	46R

Descrição**Modelo:**

Os punhos isolantes na caixa evitam influências causadas pelo calor das mãos. Quadro resistente em ferro fundido especial de alta qualidade; pintado com efeito martelo. 3 lados prismáticos e planos. 1 lado plano, todos retificados. Cada com um nível de bolha de ar longitudinal e outro transversal em vidro. A sensibilidade (valor da escala) do nível de bolha de ar longitudinal está indicada numa placa.

Utilização:

Para alinhar superfícies horizontais e verticais, eixos, etc., e para um alinhamento preciso no ângulo de 90°.

Norma:**DIN 877****Precisão:**

1 = com nível de bolha de ar longitudinal altamente sensível **0,02 mm/m.**

2 = com nível de bolha de ar longitudinal altamente sensível **0,1 mm/m.**

Descrição técnica

Largura palmilha	41 mm
------------------	-------

Leitura	0,02 mm/m
Classe de precisão	1
Comprimento da palmilha	200 mm
Norma	DIN 877
embalagem	caixa estável
Calibração	H1
Tipo de produto	Nível de bolha de ar

Prestações de serviços

CalibraçãoNível de água de quadro Precisão 0,02	026600 0,02
---	-------------