

**Detetor de tensão, Tipo de aparelho: LED****Dados do pedido**

Número do pedido	473120 LED
GTIN	4045197554253
Classe de artigo	42I

Descrição**Versão:**

Caixa de plástico de dois componentes com 2 pegas de ensaio. Lanterna LED embutida, suporte da pega de ensaio para operação com uma mão, ensaio automático para controlo de funções. Seleção automática das faixas de medição.

Função:

IP64: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Utilização:

Para ensaios profissionais de tensão, continuidade e polaridade em vários estágios.

Norma:

IEC/DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Material fornecido:

Inclui 2 pilhas 081551 tam. LR3, tampas de proteção.

Descrição técnica

Verificação da direção do campo rotativo	sim
Indicação	LED

Ficha de dados

Verificação da continuidade	acústico / LED
Designação do fabricante	LED
Categoria de sobretensão	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Área de visualização CA	12 - 400 V
Área de visualização CC	12 - 690 V
Iluminação do local de medição	sim
Tipo de proteção IP	IP 64
Calibração	I1
Certificado de segurança	GS TÜV Rheinland
Número de pilhas incluídas	2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081551 LR3
Alimentação de energia	A pilhas
Alimentação elétrica	2x n.º 081551 tam. LR3
Tipo de produto	Detetor de tensão

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/473120-LED>