



Medidor de temperatura por infravermelhos, Tipo: T2



Dados do pedido

Número do pedido	474012 T2
GTIN	4029547011696
Classe de artigo	47B

Descrição

Versão:

Medição rápida e sem contacto, mesmo à distância.

- **Indicador: Valores mín/máx**
- **Monitorização de valores-limite com alarme visual e sonoro.**
- **Pequeno e prático com ecrã iluminado.**
- **Medição rápida: 2 medições/s.**

Marcação do ponto de medição real através de **laser de 2 pontos**.

Material fornecido:

Inclui protocolo de ensaio e 1× pilha n.º 081561 tam. 6LR61.

Acessórios especiais:

Estojo de proteção n.º 474029.

Descrição técnica

Limite de erro (0,1 a 400 °C)	±1,5 ou ±1,5 % do valor de medição °C
Ótica	12 : 1

Ficha de dados

Limite de erro (-30 a 0 °C)	±2 ou ±2 % do valor de medição °C
Peso	200 g
Comprimento	75 mm
Faixa de medição	-30 - 400 °C
Grau de emissão ajustável	0,1 - 1
Largura	38 mm
Resolução de infravermelhos	0,1 °C
Altura	190 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081561 6LR61
Número de pilhas incluídas	1
Alimentação de energia	A pilhas
Calibração	I5
Tipo de produto	Medidor de temperatura

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/474012-T2>