

## ALLURIS

**Tacómetro manual de precisão, Tipo: CL****Dados do pedido**

Número do pedido	471300 CL
GTIN	4260244680239
Classe de artigo	47F

**Descrição****Modelo:**

Tacómetros portáteis de precisão numa **caixa robusta em alumínio fundido**. Grande display digital, fácil de usar. Medição de comprimento e velocidade em unidades de medida internacionais selecionáveis. **Tacómetro portátil a laser** para medições sem contacto até 4 m de distância. Também pode ser usado para **medições de contacto** usando um adaptador multi-impulso (incluído).

**Utilização:**

**Contagem de rotações:** 0,1 – 99 999 rpm (mecânica até 25 000 rpm).

**Velocidade:** 0,1 – 3810 m/min

**Medição de comprimento:** 0,0 – 99 999 m

**Contagem:** 0 – 99 999

**Material fornecido:**

Inclui 2 pontas de medição, roda de medição de 6 polegadas, funil oco, eixo de extensão, manual de instruções, estojo de proteção, 2 pilhas n.º 081561 tam. LR6. Com adaptador de aparafusamento e marcas reflex adicionais.

**Acessórios especiais:**

Marcas refletoras n.º 471315.

**Descrição técnica**

Distância de medição (na medição ótica)	150 – 1500, máximo 4000 mm
Impulsos por rotação (medição por contacto)	8 (com adaptador)
Tempo de medição	1 s

Perímetro da roda de medição	6 polegada
Limite de erro	0,006 ( $\pm 0,5$ dígito) %
Número de pilhas incluídas	2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081561 LR6
Alimentação de energia	A pilhas
Tecnologia de medição	digital
Calibração	I2
Tipo de produto	Taquímetro de mão

### Prestações de serviços

Calibração Contador de rotações / estroboscópio Tipo D	027900 D
Calibração DAkkS Contador de rotações Tipo D	027910 D

### Acessórios

Conjunto de marcadores refletor 35 peças	471315
--	--------