



Comparador de interiores de MD sem mostrador SU, Faixa de medição: 4,5-6



Dados do pedido

Número do pedido	435050 4,5-6
GTIN	2050001039989
Classe de artigo	46F

Descrição

Versão:

Medidor comparador de dois pontos autocentrante com placa de centragem acionada por mola. Transferência suave e precisa da distância do pino apalpador através de um segmento circular. O ajuste a diferentes $\varnothing$ é feito através de pinos de medição fixos e substituíveis. Pino apalpador com ponta de metal duro. Suporte de aparelho estabilizado contra o calor das mãos e a temperatura ambiente.

Pinos de medição fixos **com ponta de metal duro**.

Utilização:

Para a medição precisa de $\varnothing$, circularidade e cilindricidade de orifícios e para a medição de perfis internos.

Material fornecido:

Micrómetro interior completo (sem comparador).

Acessórios especiais:

Extensões para grandes profundidades de medição n.º 435142, comparador de precisão n.º 434674, comparador de precisão digital n.º 434671, comparador com rotação à esquerda 434807 tam. 10, comparador digital 434322, anéis de ajuste n.º 484030.

Nota:

Se forem utilizados comparadores de precisão, é adicionalmente necessária uma extensão n.º 434920, tam. 10, ou o apalpador n.º 434900, tam. 16. Modelos até à faixa de medição de 800 mm disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Ficha de dados

Faixa de medição	4,5 - 6 mm
Precisão de repetição sem comparador	0,5 µm
Profundidade de medição	80 mm
Número de hastes de medição	9
Largura do prato central	4 mm
embalagem	caixa estável
Calibração	C4
Tipo de produto	Micrómetro de interiores de precisão de 2 pontos

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/435050-4,5-6>