

**Dispositivo de medição para o cone interior IFM, Faixa de medição: 0,5-20mm****Dados do pedido**

Número do pedido	435172 0,5-20
GTIN	2050001055743
Classe de artigo	46D

Descrição**Modelo:**

Medidor IFM com cone de medição de 90° para **determinar o maior Ø de cone interno**. A cruz do cone de medição temperada é introduzida no cone interno. O Ø maior é determinado pressionando-a até ao limite.

Material fornecido:

Inclui comparador.

Instrução:

Modelos especiais com outros ângulos cónicos a pedido. Medidores para medir o comprimento do chanfro a pedido. O comparador e o corpo base estão disponíveis separadamente.

Descrição técnica

Faixa de medição	0,5 - 20 mm
Valor de divisão da escala	0,01 mm
Norma	DIN 878
todas as peças	temperado

embalagem	caixa estável
Calibração	Preço sob consulta
Tipo de produto	Medidor de chanfro

Prestações de serviços

Calibração Comparador analógico 0,01 e digital 0,01 / 0,001 intervalo de medição máximo 30	023000 30
--	-----------