



Aparelho de medição da humidade e da temperatura, Tipo: 608H1



Dados do pedido

Número do pedido	474050 608H1
GTIN	4029547000324
Classe de artigo	47B

Descrição

Modelo:

Para a determinação exata de **humidade, temperatura e ponto de orvalho**. Resistente à condensação. Isento de manutenção. **Visor Min/Max** com função de Reset. Pode ser instalado e pendurado.

Utilização:

Ideal para monitorização do clima interior.

Material fornecido:

Inclui pilha n.º 081561 tam. 6LR61 e protocolo de calibração.

Descrição técnica

Faixa de medição da humidade relativa	10 - 95 %
Faixa de medição da temperatura	0 - 50 °C
Limite de erro da humidade relativa	3 %
Faixa de medição do ponto de condensação td	-20 - 50 °C
Resolução da temperatura (0 – 50 °C)	0,1 °C
Altura	90 mm

Profundidade	40 mm
Largura	111 mm
Limite de erro do ponto de condensação td	$\pm 0,5$ (a 25 °C) °C
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081561 6LR61
Alimentação de energia	A pilhas
Calibração	I6
Tipo de produto	Medidor de temperatura e higrómetro

Prestações de serviços

Calibração Termo-higómetro Tipo A	027660 A
-----------------------------------	----------